

# 夏の現場の 暑さ対策に

酷暑下での快適で安全な作業環境づくりをサポート

## H/C 汗取りバンド NEW

額から流れる汗をしっかりキャッチ

### 高い吸収性

高分子吸収体を使用し、汗を素早く吸収

### 快適なフィット感

幅広で伸縮性のある不織布を採用

適度な締め付けで装着後のズレを防止

### 肌に優しい素材

さらっとした肌触りで快適な使用感を実現

### 使用方法

- ①装着前に額の髪の毛を整える
- ②折りたたんだ製品を開き、額に当たるように装着する
- ③装着後、帽子やヘルメット等を着用する

### 着用例

- ・ヘルメットのインナーとして
- ・クリーンウェア着用時の汗取り



## 小型ファンフィルター粘着タイプ

空調衣服内部への砂埃やオイルミスト、切削粉の侵入を防止

### 簡単装着

裏面が粘着加工済み。剥離紙をはがして貼るだけで、すぐに使用可能

### 優れた捕集性能

低圧力損失設計で空気の流れを妨げず、高い捕集効率でファンをしっかり保護

### 安全設計

燃えにくい素材を採用し、安心して使用可能。(難燃性：JIS L 1091 A-1 法 区分 3 適合)

### 快適性向上

粉塵や砂埃の空調服内循環を防ぎ、首元からの吹き出しを軽減

| 品番      | 入数   | サイズ・厚さ     | 標準風速   | 初期圧損 | 平均捕集効率 | JAN           |
|---------|------|------------|--------|------|--------|---------------|
| ACF100  | 100枚 | Φ100mm・2mm | 1.5m/s | 9pa  | 27.6%  | 4582171752347 |
| ACF100S | 10枚  |            |        |      |        | 4582171752354 |



## リフレッシュロングタオル

粉塵環境での作業後や防塵服着用後に全身を爽快リフレッシュ

### 全身に使える超大判サイズ

幅 15cm × 長さ 50cm の大判設計で、1枚で全身をしっかり拭けるサイズ

### 冷感作用のメントール配合

メントールによる冷感作用で、使用後はスッキリ爽快な心地よさを提供

### ヒアルロン酸配合で保湿効果

ヒアルロン酸を配合した化粧水を浸透。肌の潤いを守りながら乾燥を防ぐ設計

| 品番   | 内容  | サイズ (mm) | ケース入数            | JAN           |
|------|-----|----------|------------------|---------------|
| SB10 | 容器入 | 150×500  | 123枚 × 4本 (492枚) | 4582171752187 |
| SB11 | 詰替用 |          | 123枚 × 6本 (738枚) | 4582171752200 |



# 工場扇フィルター 粘着タイプ

オイルミストや粉塵の再飛散を低減し、扇風機の管理負担を軽減

## 圧力損失が低い

空気の通りを阻害しない特殊な粘着加工で風量確保し捕集効率にも優れたフィルター素材を使用


## メンテナンスの手間を削減

扇風機の後ろ側に貼り付けるだけの簡単取付で定期的なメンテナンスやシーズンオフの手間を吹き出す空気に含まれる羽根汚れを軽減

## 安全性への配慮

難燃性の素材を使用し、安全性を確保

### サイズ・形



### 使用方法

- ①工場用扇風機の背面の汚れを落とす。
- ②フィルターを工場用扇風機のカバー背面に貼り付ける。

剥離紙を剥がして貼るだけ



| 品番     | タイプ | 標準風速   | 初期圧損 | 平均捕集効率 | 対応サイズ・厚さ     | 入数  | JAN           |
|--------|-----|--------|------|--------|--------------|-----|---------------|
| ND500  | 厚手  | 1.5m/s | 24pa | 66.4%  | 羽根径 45cm・4mm | 20枚 | 4582171751524 |
| NUD500 | 薄手  |        | 9pa  | 27.6%  | 羽根径 45cm・2mm |     | 4582171751531 |

# スポットクーラーフィルター 粘着タイプ NEW

スポットクーラー内へのオイルミスト、粉塵、異物の侵入防止に

## 安全性への配慮

難燃性の素材を使用し、安全性を確保

## 取付けが簡単

裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがして貼るだけで使用可能

## 圧力損失が低い

捕集効率に優れたフィルター素材を使用して風量確保

### 使用方法

- ①フィルター貼り付け部分の汚れ、油分等を良く拭取ってください。
- ②フィルターから剥離紙フィルムを剥がし粘着両側を吸気口に丁寧に貼り付けてください。

| 品番     | タイプ | 初期圧損 | 平均捕集効率 | サイズ (mm) | 厚さ  | 入数  | JAN           |
|--------|-----|------|--------|----------|-----|-----|---------------|
| NC760  | 厚手  | 24pa | 66.4%  | 760×450  | 4mm | 20枚 | 4582171753979 |
| NUC760 | 薄手  | 9pa  | 27.6%  |          | 2mm |     | 4582171753986 |

※フィルターが汚れてきたら取り替えてください。

※フィルターを取り外した際に、のり残りが発生しますが、市販のシールをはがしや中性洗剤で拭き取れます。給気量の多い機器、ファンカバーの無いものには使用しないでください。フィルターを巻き込んだり加熱等により火災の原因になります。



▶ 詳しくはウェブサイト、または弊社オフィスまでお問い合わせください。

製造販売元



株式会社 橋本クロス

TEL 0749-72-3160

〒526-0113 滋賀県長浜市南浜町 976  
FAX 0749-72-3996 <https://www.hashimoto-cloth.com>

公式サイト

